

JAR TEST

FLOCCULATORS



Jar Test secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu metode untuk mendapatkan proses yang optimal dengan penambahan sejumlah bahan kimia (koagulan dan flokulan) pada dosis tertentu dan kondisi tertentu. Tujuan dilakukan test ini adalah untuk mengetahui banyaknya dosis soda ash dan alum yang digunakan agar air sungai yang keruh yang akan masuk ke sand filter dapat terbentuk flokulasi sehingga sand filter berfungsi dengan baik.

1. Jar test 6 Stirrer Analog (dimensi : 50 x 26 x 87 cm)

Spesifikasi:

- Speed : 5 sampai 250 rpm
- Spindle : stainless steel
- Readout : **Analog**
- Bahan : plat steel, cat duco
- Illuminating Lamp : TL 20 watt
- Power : 220 V/50 Hz, 110 watt

Keterangan tombol :

1. Switch On/Off
2. Switch speed On/Off
3. Control speed
4. Control Timer
5. Switch auto & manual